

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Varjo z ohišjem 24G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922634 1500/3
GTIN	4062406084530
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100

**Obseg dobave:**

2 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	120 kg
Višina	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Serija	vario
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	3
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/3	927600 300/3