

**Garant**

**List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w:  
45/4,1 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273558 45/4,1
GTIN	4062406084363
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

**Primerno za:**

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	4,1 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	45 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	160 mm
Celotna dolžina L	225 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

