

Garant**List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w:
60/5,1 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273558 60/5,1 |
| GTIN | 4062406085216 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Višina lista h ₅ | 60 mm |
| za maksimalni Ø obdelovanca | 200 mm |
| Širina zareze w | 5,1 mm |
| Celotna dolžina L | 230 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemeski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |

