

Garant**List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w:
100/8,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273558 100/8,0
GTIN	4062406085261
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	100 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	500 mm
Širina zareze w	8 mm
Celotna dolžina L	500 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

