

**Garant**

**List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w:  
60/6,0mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273558 60/6,0
GTIN	4062406085223
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

**Primerno za:**

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	6 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	60 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	210 mm
Celotna dolžina L	230 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

