



Prilagodljiva vijačna spona s posebno pritisno kapo in 2 pritezni vretenoma, Vpenjalne letve: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861750 1500
GTIN	4008158036373
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva vijačna spona – nova fleksibilnost pri velikih vpenjalnih širinah do 2 m!

Tračnica iz vlečenega profilnega jekla, pocinkana. Končno varovalo, snemljivo brez uporabe orodja, na obeh straneh. Premična čeljust iz poboljšane jekla, kovana v utopu. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in pomično posebno pritisno kapo (do 35°), odporno proti obrabi. Vreteno je poboljšano in brunirano ter opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Modularni sistem omogoča različne možnosti uporabe za les in kovino. Drsni lok je mogoče zamenjati z drugim ali dodati drugega. Preklop brez uporabe orodja za vpenjanje in razpiranje. Vijačno spono je mogoče potisniti tudi skozi odprtino v obdelovancu. Središčni položaj na obdelovancu preprečuje prevrnitev. Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. **Največja sila vpetja do pribl. 6500 N.**

Napotek:

Za nadomestni drsni lok glejte seznam nadomestnih delov art. 861756 (pritezno vreteno), 861757 (leseni ročaj) ali 861758 (pritezna ročica).

Tehnični opis

Presek vodila	27×13 mm
Masa	5,97 kg
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	1500 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Drsni lok z lesenim ročajem	861757
Drsni lok s priteznim vretenom	861756
Drsni lok s pritezno ročico	861758