

Garant GRIDLINE

**Delovna miza s kolesi, višina 850 mm, z delovno ploščo iz bambusa, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923611 1500
GTIN	4062406085971
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi, **v celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju** predalov preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih, 2 kolesi za zavijanje in 2 trdno nameščeni kolesi, Ø 100 mm, z gumijasto tekalno površino. Delovna miza se enakomerno dvigne oz. spusti, kar zagotovi popolno stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Predal s prednjo višino (desno): 1

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje brez zavore	2
Uporabna globina predalov v G	20

Material roba	Polna guma
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	158,6 kg
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Ročaj	ne
ComfortClose	ne
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina spodnje omare	1300 mm
Število polic z nastavljivo višino	1
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov v G	20
možnost znižanja	da
Število predalov	4
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Blažilnik udarcev	ne
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi

Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti	GS TÜV Süd
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75