



## Prilagodljiva vijačna spona s posebno pritisno kapo in 2 priteznama vretenoma, Vpenjalne letve: 2000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861750 2000
GTIN	4008158036380
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

#### Prilagodljiva vijačna spona – nova fleksibilnost pri velikih vpenjalnih širinah do 2 m!

Tračnica iz vlečenega profilnega jekla, pocinkana. Končno varovalo, snemljivo brez uporabe orodja, na obeh straneh. Premična čeljust iz poboljšane jekla, kovana v utopu. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in pomično posebno pritisno kapo (do 35°), odporno proti obrabi. Vreteno je poboljšano in brunirano ter opremljeno s pomično pritezno ročico.

#### Uporaba:

Modularni sistem omogoča različne možnosti uporabe za les in kovino. Drsni lok je mogoče zamenjati z drugim ali dodati drugega. Preklop brez uporabe orodja za vpenjanje in razpiranje. Vijačno spono je mogoče potisniti tudi skozi odprtino v obdelovancu. Središčni položaj na obdelovancu preprečuje prevrnitev. Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. **Največja sila vpetja do pribl. 6500 N.**

#### Napotek:

Za nadomestni drsni lok glejte seznam nadomestnih delov art. 861756 (pritezno vreteno), 861757 (leseni ročaj) ali 861758 (pritezna ročica).

## Tehnični opis

Masa	7,15 kg
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	2000 mm
Presek vodila	27×13 mm
Vrsta izdelka	Spone

---

## Pribor

Drsni lok s priteznim vretenom	861756
Drsni lok z lesenim ročajem	861757
Drsni lok s pritezno ročico	861758