

Garant GRIDLINE

**Delovna miza s kolesi, višina 950 mm, z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923634 1500
GTIN	4062406086053
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi, **v celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju** predalov preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih, 2 kolesi za zavijanje in 2 trdno nameščeni kolesi, Ø 100 mm, z gumijasto tekalno površino. Delovna miza se enakomerno dvigne oz. spusti, kar zagotovi popolno stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (desno) v mm: 100, 125, 150, 250

Predal s prednjo višino (desno): 1

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Blažilnik udarcev	ne
Globina spodnje omare	700 mm

Širina spodnje omare	1300 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Material roba	Polna guma
Število predalov	4
Uporabna širina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Ročaj	ne
možnost znižanja	da
Višina	950 mm
ComfortClose	ne
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	173,1 kg
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Število polic z nastavljivo višino	1
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi

Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti	GS TÜV Süd
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 250 mm	927805 250