

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo 5 predalov, sredina odprta, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921207 2000
GTIN	4062406086435
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtih ohišjem za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 125, 125, 125

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	9
Serija	Ready-to-go
Masa	192,4 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Višina	850 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21