

**Vpenjalni trn KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239022 25
GTIN	4047109039902
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

- Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:**DIN 69893****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	31 mm
Prevesna dolžina A	60 mm
ABS®, Ø držala D _s	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
z notranjim hlajenjem	da
Zunanji Ø d ₁	100 mm
Vrsta izdelka	ABS-trn

