

**Garant****DNMG 150612, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150612 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Radij rezila	1,2 mm

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje