

## Garant

**Rezkar za velika podajanja Feedking, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/4mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

#### Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

#### Napotek:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

### Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 120408
$\varnothing$ rezila $D_c$	42 mm

Vpenjalni navoj M	M16
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	20,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,85 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,84 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Serija	FeedKing
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP