

**Garant****Trapezni ročni navojni sveder, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, Tr: TR8X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130770 TR8X1,5
GTIN	4062406086954
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

- Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom
- Končno vrezilo, toleranca H7

**Napotek:**

**Orodje ni primerno za reverziranje.**

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,6 mm

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	80 mm
Ø osnovne izvrtine	6,6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Velikost navoja	8

Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	TR
Kot profila	30 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Kakovost	DIN 103 7H
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

