

**Garant**
**Strojni navojni svedri, nitrirani, MF: 10X1,25**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Razred artikla	11H

**Opis**
**Prednosti:**

**Suha obdelava** pri sivi litini – lahko izpustimo dovajanje hladilnega mazalnega sredstva. Zaradi nitrirane površine večja odpornost proti obrabi.

**Napotek:**

s 4 rezili

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	90 mm
Standard	DIN 374
Vrsta navoja	MF
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	8,8 mm
Ø navoja	10 mm
Globine navoja	30 mm
Korak navoja	1,25 mm
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm

Velikost navoja	M10×1,25
Prevleka	nitirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		