



## Aluminijasti evro-zaboj, Notranja prostornina: 60l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963420 60
GTIN	4003866407026
Razred artikla	96L

### Opis

#### Izvedba:

Nakladalni zaboji so izdelani iz zelo čvrste aluminijeve zlitine, odporne proti koroziji, za profesionalno uporabo pri pakiranju, skladiščenju in transportu. Pokrov z jeklenimi tečaji, 2 traka za zapiranje in modri vogalniki za zlaganje v skladovnico. Tesnilo na pokrovu za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo. Zaobljeni robovi za ojačitev, ročaji z vzmetenim odklonom in sklopna zapirala z možnostjo vgradnje ključavnice. Varovanje s plombo, možnost zaklepanja z obešanko ali vgradno ključavnico (niso v obsegu dobave).

### Tehnični opis

Notranja višina	310 mm
Notranja prostornina	60 l
Masa	4,9 kg
Širina	600 mm
Notranja širina	550 mm
Globina	400 mm
Višina	340 mm

Notranja globina	350 mm
na kolesih	ne
Vrsta izdelka	Aluminijast zaboj

---

**Pribor**

Ključavnica za evro-zaboj, 2 kosa Tip VS	963426 VS
Garnitura penastih oblog Tip 1	963423 1
Garnitura pregradnih ploščic	963422
Garnitura koles Clip-on, 2-delna Tip 40741	963425 40741
Ključavnica za evro-zaboj, 2 kosa Tip GL	963426 GL
Škatla za male dele	963421
Garnitura koles Clip-on, 2-delna Tip 40742	963425 40742