



Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313210 200
GTIN	2050001929051
Razred artikla	33T

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Z osnovnimi čeljustmi uporabno kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhms Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

- **Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.**

Tehnični opis

Dolžina prečke A	20 mm
Dolžina L	71,7 mm
za tip glave	200 mm
Širina utora D	10 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm

Širina B	22 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami