



Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 400



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313227 400
GTIN	2050001929235
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Ozobje kaljeno in brušeno.

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.

Material:

C45, poboljšano

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

- **Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.**
- **Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.**

Tehnični opis

Širina B	32 mm
----------	-------

za tip glave	400 mm
Višina H	100 mm
Dolžina L	148 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami