



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313455 315
GTIN	2050001929617
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami a	30 mm
za navoj DIN 912	M16
Višina H	50 mm
Širina utora D	21 mm
za tip glave	315 mm
Dolžina L	140 mm

Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Širina B	50 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik