



Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313117 315
GTIN	2050001928788
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do Ø 315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih Ø.**

Opisno besedilo na sliki:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.

Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.

Specialna oblika brizgalnega roba.

Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.

Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).

Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

Uporaba:

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200 – 313350.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3400 min ⁻¹
Vpenjalni hod na čeljust S	9,9 mm
Masa	54,2 kg
Višina glave D	117 mm
Tip	315
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	95 - 326 mm
Centrirni Ø B	300 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	14 - 333 mm
Zunanji Ø A	323 mm
Notranji 6-kotnik ključa K	16 mm
Izvertina E	92 mm
Serija	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313250 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315

313205 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 315

313207 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315

313200 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313210 315