



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313415 210
GTIN	2050001929488
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Višina H	60 mm
Razdalja med izvrtinami a	25 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	210 mm
Širina B	40 mm
Širina utora D	17 mm

Dolžina L	90 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik