



## Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313225 250
GTIN	2050001929167
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Ozobje kaljeno in brušeno.

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.

#### Material:

C45, poboljšano

#### Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röh m Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

### Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Višina H	70 mm
Dolžina L	115 mm
Širina B	26 mm

ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami