



Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-4, Tip: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313115 200
GTIN	2050001928719
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do Ø 315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih Ø.**

Opisno besedilo na sliki:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.

Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.

Specialna oblika brizgalnega roba.

Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.

Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).

Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

Uporaba:

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200 – 313350.

Tehnični opis

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	8 - 208 mm
Tip	200
Zunanji Ø A	206 mm
Centrirni Ø B	185 mm
Izvertina E	52 mm
Notranji 6-kotnik ključa K	12 mm
Masa	16,2 kg
Višina glave D	86,3 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	72 - 224 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	7 mm
Maksimalno število vrtljajev	4800 min ⁻¹
Serija	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 200

313207 200

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313250 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200

313200 200

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313210 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200

313205 200