

Garant**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, desni, Ø območja zarez D1/
D2: 244/350mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274030 244/350 |
| GTIN | 4062406093839 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| minimalni Ø 1. zarez D ₂ | 350 mm |
| maksimalna globina rezanja t _{maks} | 30 mm |
| minimalni Ø 1. zarez D ₁ | 244 mm |
| Vrsta uporabe | desni |
| Sistemski ključ | da |
| Širina zarez w | 3 mm |

Vrsta izdelka

Nosilec rezila