

**Garant****Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:  
27/40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274022 27/40
GTIN	4062406094232
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	24 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	27 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	40 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze $w$	4 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila