

**Garant****Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:  
120/180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274064 120/180
GTIN	4062406094362
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2 = 999$  v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	40 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	180 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	120 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze $w$	5 mm

Širina zareze w	6 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila