

**Garant****Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:  
170/250mm****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274064 170/250 |
| GTIN                  | 4062406094379  |
| Razred artikla        | 21U            |

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2$  = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Tehnični opis**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| minimalni Ø 1. zareze $D_2$           | 250 mm |
| minimalni Ø 1. zareze $D_1$           | 170 mm |
| maksimalna globina rezanja $t_{maks}$ | 40 mm  |
| Vrsta uporabe                         | levi   |
| Sistemski ključ                       | da     |
| Širina zareze w                       | 5 mm   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Širina zareze w | 6 mm           |
| Vrsta izdelka   | Nosilec rezila |