

Garant**Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2: 35/60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274064 35/60
GTIN	4062406094324
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

D_2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_1	35 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	30 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	60 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	5 mm

Širina zareze w	6 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila