

**Garant****Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/  
D2: 240/350mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274050 240/350
GTIN	4062406094836
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

minimalni Ø 1. zareze $D_1$	240 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	25 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	350 mm
Vrsta uporabe	desni
Sistemski ključ	da
Širina zareze $w$	5 mm

Širina zareze w	6 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila