

Garant**Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/
D2: 234/350mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274074 234/350 |
| GTIN | 4062406094911 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

D_2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 234 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 50 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 350 mm |
| Vrsta uporabe | desni |
| Sistemeski ključ | da |
| Širina zareze w | 8 mm |

Vrsta izdelka

Nosilec rezila