

Garant**Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/
D2: 44/80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274074 44/80
GTIN	4062406094850
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_2	80 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	50 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	44 mm
Vrsta uporabe	desni
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	8 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila