



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313715 315
GTIN	2050001929716
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Dolžina L	130 mm
za navoj DIN 912	M14
Razdalja med izvrtinami a	40 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Višina H	50 mm
za tip glave	315 mm

Širina B	50 mm
Širina utora D	18 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik