




## Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313207 250
GTIN	2050001929013
Razred artikla	33T

### Opis

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

### Tehnični opis

Širina utora A	20 mm
Širina B	26 mm
za tip glave	250 mm
Dolžina L	104 mm
Širina prečke D	12 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami

