

Garant**Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:
32/50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274026 32/50
GTIN	4062406095178
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_2	50 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	32 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	16 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	4 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila