

Garant**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/
D2: 170/250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274052 170/250
GTIN	4062406095291
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_1	170 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	25 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	250 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	5 mm

Širina zareze w	6 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila