

Garant**Tračni meter, Dolžina traku: 2m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462070 2
GTIN	4062406095505
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku. Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z **dvokomponentno prevleko Haptoprene**. Drsní ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek. **Inovativni blažilnik** iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje. **Vstavljen aluminijasti profil** na spodnji strani za natančno postavitev. Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Dolžina traku	2 m
Širina traku	13 mm
Višina ohišja	59 mm
Širina ohišja	26 mm
Dolžina ohišja	62 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1

Vrsta izdelka

Tračni metri

Storitve

Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 2 m

026240 2