

**Delovne rokavice, par 6240 // SKIN, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094234 8
GTIN	4059904095687
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6240 SKIN. Tesno prilegajoče delovne rokavice z visokim udobjem nošenja in dobrim občutkom otipa zaradi napredne **tehnologije pletenja 18-gauge** s posebej tanko nitjo. Primerne tudi za upravljanje zaslonov na dotik.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oprijem v olju	dobro
Velikost rokavic	8
Otip	zelo dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
brez silikona	ne

Brez DMF	ne
Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	zelo dobro
Material prevleke	PU
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
EN 388	2111X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	8 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice