

KERN**Žepna tehtnica, tip TGC, maksimalno območje tehtanja: 150g**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479446 150
GTIN	4045761217522
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Z dotehtanjem, tipka Tara.**
- **Program za justiranje CAL: za visoko točnost.**

Ploščata žepna tehtnica z veliko tehtalno ploščo iz plemenitega jekla in praktično posodo (funkcija Tara). Prikazovalnik LCD z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje merilne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	2
Višina	18 mm
Širina	100 mm
maksimalno območje tehtanja	150 g
Odčitavanje	0,01 g
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Globina	130 mm
Neto masa	0,18 kg
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehtnica

Storitve

DAkS-kalibriranjetehtnica maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------