

**KERN****Tehlnica za žerjav, tip HFD, maksimalno območje tehtanja: 1500kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479439 1500
GTIN	4045761202757
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje tudi iz velike razdalje. Funkcija Data-Hold za zadržanje prikaza merilne vrednosti.

Robustna tehlnica za žerjav z visoko ločljivostjo do 12 ton. Višina številke 30 mm. Obratovalni čas akumulatorja pribl. 30 ur.

**Obseg dobave:**

Vklj. z radijskim daljinskim upravljalnikom z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3. Tehlnica vključno z akumulatorsko baterijo in mrežni adapterjem.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	100 g
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti	0,2 %
Število vključenih baterij	2
Celotna dolžina	421 mm
Delovna temperatura	-10 - 40 °C

Višina ohišja	129 mm
Širina ohišja	194 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Neto masa	8,2 kg
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Globina ohišja	145 mm
Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja	500 g
Odčitavanje v srednjem območju tehtanja	200 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehtnica

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3