



## Ozki izvijač za elektricarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran, Velikost križne zareze: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	668382 1
GTIN	7610733278411
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

**Zmanjšan Ø stebela z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijake in vzmetne elemente (Ø stebela = Ø izolacije v prednjem predelu stebela).

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

### Tehnični opis

celotna dolžina	175 mm
za Ø vijaka	2,1–3 mm
Velikost križne zareze	1
Dolžina rezila	80 mm
Serija	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka	Izvijač

