

Garant**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število orodij: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952523 11
GTIN	4062406097509
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952523: 1 kos

Dvostranski viličasti ključ GARANT art. 610600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: po 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	11
Širina	250 mm
Globina	600 mm
Globina v G	24
Širina v G	10
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa	2,003 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10x24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610700 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610600 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 30X32 mm	610600 30X32
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610700 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610700 16X17
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952523	952001 952523
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X23 mm	610600 21X23
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610700 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 24X27 mm	610600 24X27