

**HOLEX****Obročni udarni ključi, ravni, Zev ključa: 30mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 619161 30     |
| GTIN                  | 4062406097547 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.

**Standard:**

**DIN 7444**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Tehnični opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zev ključa        | 30 mm                |
| Dolžina ključa L  | 190 mm               |
| Višina obroča h   | 17 mm                |
| Ø obroča D        | 49 mm                |
| Standard          | DIN 7444             |
| Postopek izdelave | kovani v utopu       |
| Material          | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina          | fosfatirani          |
| Vrsta izdelka     | Vijačni ključ        |

