

**Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313505 17
GTIN	2050001929662
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse **običajne močne stružne glave blagovnih znamk** Schunk, Forkardt, Röhmi in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 – 12.9!

Napotek:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Višina H	23 mm
Širina utora D	17 mm

Maksimalni zatezni moment	70 Nm
Navoj G	M12
Višina stopnje h	9 mm
Vrsta izdelka	Utorne matice