



Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 21mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313555 21
GTIN	2050001940537
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse **običajne močne stružne glave blagovnih znamk** Schunk, Forkardt, Röhms in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 – 12.9!

Napotek:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Višina H	27 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm

Širina utora D	21 mm
Navoj G	M16
Višina stopnje h	11,5 mm
Vrsta izdelka	Utorne matice