

**Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 25,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse **običajne močne stružne glave blagovnih znamk** Schunk, Forkardt, Röhms in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 – 12.9!

Napotek:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Maksimalni zatezni moment	220 Nm
Višina H	29 mm

Širina utora D	25,5 mm
Navoj G	M20
Višina stopnje h	11 mm
Vrsta izdelka	Utorne matice