


SWISS TOOLS

## Držalo za zunanje struženje nevtralna, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 6315-130HPmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320375 6315-130HP
GTIN	2050001773081
Razred artikla	36D

### Opis

#### Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	130 mm
Velikost ploščice	15
Nadomestni del	P06
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02