

**Garant****Finorezni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni gladilni rezkar za **izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja. Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.**

**Uporaba:**

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

**Napotek:**

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stblom art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	5
Ø rezila D <sub>c</sub>	42 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 09T3..
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	3 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar