

HW Pickardt

Ročna udarna vtiskovalna naprava, Višina pisave: 10mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085471 10
GTIN	4250191110392
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Zelo precizno orodje za vtiskovanje, za označevanje z zaporedjem števil. Zasnovano za največje obremenitve. Z blokado z zatičem. Vsi deli so kemično nikljani. Kolesa z 11 znaki = gravura 0–9 in prazno mesto. Pakirano v škatli iz umetne mase. **Varnostna kapa za udarjanje** zmanjša nevarnost nezgod in ščiti ohišje.

Uporaba:

Za prilagodljivo oštevilčevanje materialov s **trdoto do 1500 N/mm²**.

Napotek:

Druge izvedbe orodij za vtiskovanje, npr. s samodejnim preklopom naprej ali drugačnimi višinami števil, so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalna trdota materiala za vtiskovanje znakov	1500 N/mm ²
Širina odtisa	35 mm
Višina pisave	10 mm
Širina kolesa = širina znaka	6 mm

Število mest	6
Vrsta izdelka	Ročna udarna vtiskovalna naprava