

**Garant****CPHX 060210 ER, HB7705, Tip: HART**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212558 HART
GTIN	4062406099176
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

- **Obračalne ploščice z izboljšano geometrijo Wiper za učinkovitejši postopek obdelave pri izdelavi utopov in kalupov.**
- **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.**
- **Rezkalne obračalne ploščice z radialno in aksialno geometrijo Wiper.**

Točnost krožnega teka  $\pm 0,020$  mm.

### Priporočilo:

Pri operacijah planega rezkanja zmanjšanje hitrosti Vc za 30 %.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za ae 0,2 mm.

$L_{wa}$  je aksialna dolžina Wiper.

$L_{wr}$  je radialna dolžina Wiper.

## Tehnični opis

Tip	HART
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	2.38 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CPHX 060210 ER
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM
Dolžina, Wiper, aksialno	0,5 mm
Dolžina, Wiper, radialno	0,8 mm
Radij rezila R <sub>1</sub>	1 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 65 HRC	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	TiC
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje