

Garant

Držalo za pehanje utorov, standardno \varnothing DS 16 mm, Za utore od širine m: 2mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290356 2 |
| GTIN | 4062406098704 |
| Razred artikla | 29K |

Opis
Pazi:

Minimalni \varnothing predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni \varnothing predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

| | |
|---|----------|
| Vijak | 290399 1 |
| Za utore s širino m | 2 mm |
| \varnothing držala | 16 mm |
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} | 7,03 mm |
| Srednji premik L_3 | 3,65 mm |
| Uporabna dolžina L_1 | 25 mm |
| \varnothing nosilca rezil D_1 | 6,5 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dolžina držala L _s | 40 mm |
| Držalo | kombinirano držalo |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |